

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070202 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Spanbrecher	VM
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen