

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 110202 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen