

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1**



## Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 261142 HB7140-1 |
| GTIN          | 4045197819376   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Beschreibung

VBMT 110302 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

## Technische Beschreibung

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Eckenradius                                 | 0,2 mm         |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 70 - 260 m/min |
| Spanbrecher                                 | VS             |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Hauptanwendung                              | M              |
| Sorte                                       | HB7140-1       |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,2 - 1,5 mm                  |
| Schnittbedingung            | leicht unterbrochen           |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten                    |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110302                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |