

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1



Bestelldaten

Bestellnummer	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 110304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen