

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261152 HB7140-1
GTIN	4045197819406
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 160404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen