

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 261224 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819420 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

VB.T 110304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|---------------------|
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Spanbrecher | VM |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Sorte | HB7140-1 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 230 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Hauptanwendung | M |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110304 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |