

Garant
Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273760 20/3
GTIN	4045197485175
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. 10xw

Hinweis:

Maximaler \varnothing = begrenzter Werkstück- \varnothing aufgrund der Ausführung.

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stechbreite w	3 mm
Kopflänge L_1	46 mm
Einstehtiefe t_{\max}	30 mm
Gesamtlänge L	150 mm
maximaler \varnothing	60 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600