

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 10T304, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ: SM****Bestelldaten**

Bestellnummer	268492 SM
GTIN	4045197470904
Artikelklasse	21K

Beschreibung**Passend für:**

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 20.

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	110 - 140 m/min
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 220 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Typ	SM
Sorte	HB7120
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WCHX 10T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3

passend für Werkzeug-Ø D_c

20 mm

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen