

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 10T308, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Artikelklasse	21K

Beschreibung**Passend für:**

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 20.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	300 - 600 m/min
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	180 m/min
Typ	ALU
Nebenanwendung	K
Sorte	HU70AL
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WCHX 10T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3

passend für Werkzeug- \varnothing D_c

20 mm

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen