

Garant
Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 12/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273761 12/3
GTIN	4045197485199
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. $6,5 \times w$

Hinweis:

Maximaler \varnothing = begrenzter Werkstück- \varnothing aufgrund der Ausführung.

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Einstehtiefe t_{\max}	20 mm
Funktionsbreite L_4	12 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stechbreite w	3 mm
Kopflänge L_1	35 mm
Gesamtlänge L	150 mm
maximaler \varnothing	40 mm
Schaftbreite b	12 mm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Klemmschraube Typ 4	279815 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500