



Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS04/150



Bestelldaten

Bestellnummer	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Der **extrem laufruhige** Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im **Dauerbetrieb**.

Lieferung ohne Schleifscheiben.

Mit 25,4 mm Welle.

Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Leistungsaufnahme: 250 W

maximale Drehzahl: 2900 min⁻¹

Schleifscheiben-Ø D: 150 mm

Schleifscheibenbreite T: 25 mm

Schleifscheibenbohrungs-Ø H: 25,4 mm

Gewicht: 14 kg

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	2900 min ⁻¹
Gewicht	14 kg
Leistungsaufnahme	250 W
Herstellerbezeichnung	DS04/150

Schleifscheibenbreite T	25 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	25,4 mm
Schleifscheiben-Ø D	150 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Doppelschleifmaschine

Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Maschinenständer passend für Maschine DS04	077513 DS04
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC46	596100 SC46
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80
Werkzeugaufagetisch rechts Typ AT1	077525 AT1
Augenschutzschild für Nr. 077502 Typ DS1	077509 DS1
Werkzeugaufagetisch links Typ AT1	077519 AT1