



MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Typ: 0,2-3



Bestelldaten

Bestellnummer	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Artikelklasse	31H

Beschreibung

Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Rundlauf < 0,01 mm.
- Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
- Zulässige Drehzahl: 60000 U/min.
- Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Aufnahme-Norm: ISO 12164-1

Aufnahme-Norm: DIN 69893

Form: E

Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min⁻¹

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Außen-Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Ersatz-Spannschlüssel: 627425_2

Technische Beschreibung

Spannbereich Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm

Ersatz-Spannschlüssel	627425_2
Außen-Ø D	19 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
übertragbares Drehmoment M _D	N·m
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Zerspanungsstrategie	HSC
Aufnahme	HSK-E 32 A = 46
Balluffchip-Bohrung	
Innenkühlung	
Rundlaufgenauigkeit	µm
Form	E
zulässige Drehzahl	l/min
Laufrichtung	
Produktart	

Zubehör

6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Sechskant 2 mm	627425 2
---	----------