

Garant
MicroClamp – Präzisionsbohrfutter, HSK-E 40 A = 46, Typ: 0,2-3

Bestelldaten

Bestellnummer	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Artikelklasse	31H

Beschreibung
Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Rundlauf < 0,01 mm.
- Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
- Zulässige Drehzahl: 60000 U/min.
- Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich $\varnothing D_1$: 0,2 - 3,4 mm

Außen- $\varnothing D$: 19 mm

$\varnothing D_2$: 12 mm

Ersatz-Spannschlüssel: 627425 2

Technische Beschreibung

Spannbereich $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Ersatz-Spannschlüssel	627425 2
$\varnothing D_2$	12 mm

Außen-Ø D	19 mm
Aufnahme	HSK-E 40 A = 46
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	E
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Mikro-Bohrfutter

Zubehör

6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Sechskant 2 mm	627425 2
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 2 mm	627481 2