

**Kurzkegel-Futterflansch DIN 55027, Ø d1 / Kegel: 315/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Artikelklasse	33R

Beschreibung**Ausführung:**

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

Verwendung:

Zum nachträglichen Anbau auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. **Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.**

Für Spindelköpfe **DIN 55027** bzw. ISO 702/III (gleich wie alte Norm **DIN 55022**) mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Werkstoff:

C45-Stahl

Technische Beschreibung

Stärke B	26 mm
Kegel-Ø d ₂	139,735 mm
Anzahl Stehbolzen	4
Außen-Ø d ₁	315 mm

Kegelgröße	8
Produktart	Drehfutter-Zubehör