



Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100, Spann-Ø D1: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307525 32
GTIN	2050001653550
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Technische Beschreibung

Ø D ₂	63 mm
Spann-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	110 mm
L ₃	60 mm

passende Reduzierhülse	302175; 302180; 302177; 302187
Gewinde M	M16×1
Außen-Ø D	67 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 32 mm	343720 32
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 16 mm	302175 16
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302175 6
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302175 8
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 18 mm	302175 18
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 25 mm	302175 25
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 14 mm	302175 14
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 20 mm	302175 20
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 10 mm	302175 10
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 12 mm	302175 12