



## Kurzbohrfutter, VDI 20, Spannbereich: 1-13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Kühlmittelzuführung über Indexierbohrung.
- Maximaler Kühlmitteldruck 50 bar.

#### Verwendung:

Auf NC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren.

#### Norm:

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

#### Hinweis:

Kühlmitteldruck mindestens 4 bar erforderlich.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge $l_1$	81 mm
Spannschlüssel	6-kant
Futteraußen-Ø $d_1$	43 mm
Spannbereich	1 - 13 mm
VDI-Größe	VDI 20
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Produktart	VDI-Kurzbohrfutter

