



Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 1L



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 338400 1L |
| GTIN | 4045197336606 |
| Artikelklasse | 32H |

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------|
| Verlängerung K_2 | 4,9 mm |
| Verlängerung $\varnothing D_4$ | 6,1 mm |
| für Vierkant K_1 | 2,1 mm |
| Verlängerung L_2 | 70 mm |
| für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 371 | M2 – M2,6 |
| Verlängerung $\varnothing D_3$ | 6 mm |
| Verlängerung L_3 | 230 mm |

| | |
|---|--------------|
| für Gewinde-Schaft-Ø d ₂ | 2,8 mm |
| für Einspannlänge l ₁ | 22 mm |
| für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376 | M4 |
| Produktart | Verlängerung |