



Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3, VX3, für ER-Spannzangen-Größe: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	319802 16
GTIN	2050001742575
Artikelklasse	33E

Beschreibung

Ausführung:

VX – Querkraftfreie Dreipunktspannung über Integral-Segmentring. **Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.**

Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 ist 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	16
--------------------	----

Auskraglänge A-Maß	27 mm
Außen-Ø D	28 mm
Aufnahme	VX3
Produktart	Spannzangenfutter