

Garant
Schrumpffutter, PSC 63 A = 120, Spann-Ø D1: 16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	308571 16
GTIN	4045197471949
Artikelklasse	31C

Beschreibung

Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450. Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Außen-Ø D	34 mm
Aufnahme	PSC 63 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Unterbauschränk	354290
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20