



Vollbohrerhalter VARIA, V3, Spann-Ø D1: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319821 12
GTIN	4045197317636
Artikelklasse	33E

Beschreibung

Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Mitnahmeflächen.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V3, V4 und V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.

Extra kurze Ausführung auf Anfrage.

Auskraglänge A-Maß: 26 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	12 mm
Auskraglänge A-Maß	26 mm

Außen-Ø D	42 mm
Aufnahme	V3
Produktart	Flächenspannfutter