



## Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 160/16



### Bestelldaten

Bestellnummer	341010 160/16
GTIN	4019208009438
Artikelklasse	39R

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Hochleistungs-**Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

#### Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

#### Norm:

**DIN 238**

### Technische Beschreibung

Typ	160/16
Bohrkopflänge geschlossen	109 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Spannbereich	3 - 16 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Bohrkopflänge geöffnet	95,5 mm
Außen-Ø	56 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

