

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 160/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	341000 160/16
GTIN	4045197308351
Artikelklasse	33A

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:**DIN 238****Technische Beschreibung**

Spannbereich	3 - 16 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Bohrkopflänge geschlossen	109 mm
Typ	160/16
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Bohrkopflänge geöffnet	95,5 mm
Außen-Ø	56 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

