

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 65/10****Bestelldaten**

Bestellnummer	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Artikelklasse	33A

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:**DIN 238****Technische Beschreibung**

Typ	65/10
Bohrfutterkegel	B 10
Bohrkopflänge geschlossen	68 mm
Bohrkopflänge geöffnet	61,5 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	10,094 mm
Spannbereich	0,5 - 6,5 mm
Außen-Ø	34 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

