

AEG

Schlagbohrmaschine, Typ: SB2E1100RV



Bestelldaten

Bestellnummer	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke **Schlagbohrmaschine** mit

- **Rechts- / Linkslauf.**
- **Sicherheitskupplung.**
- **FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter.**
- **2-Gang Planetengetriebe für hohes Drehmoment und optimale Anpassung an das Material.**

Kompakte und leistungsstarke 1100 W Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationssystem (AVS).

Vorteil:

Anti-Vibrations-System.

Lieferumfang:

Inklusive Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 – 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Bohrfutter finden Sie in Gruppe 34.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	60 Nm
maximale Vibration nach EN	13,7 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	22 mm
Herstellerbezeichnung	SB2E1100RV
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	3200 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Leistungsaufnahme	1100 W
maximale Drehzahl 1. Gang	1000 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Mauerwerk
Produktart	Schlagbohrmaschine