

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 100/12****Bestelldaten**

Bestellnummer	341000 100/12
GTIN	4045197308320
Artikelklasse	33A

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:**DIN 238****Technische Beschreibung**

größter Bohrfutterkegel-Ø	12,056 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Spannbereich	0,5 - 10 mm
Bohrkopflänge geöffnet	80 mm
Typ	100/12
Bohrkopflänge geschlossen	91,5 mm
Außen-Ø	43 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

