



Anzugsbolzen 90° abgedichtet, ohne Bohrung, passend für Steilkegel: 50



Bestelldaten

Bestellnummer	308790 50
GTIN	4045197377883
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Hinweis:

Abgedichtet – mit O-Ring.

Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø D ₁	23 mm
passend für Steilkegel mit Farbcode	SK 50
L ₁	45 mm
passend für Steilkegel	50
Bund-Ø D	38 mm
Gewinde M	M24
maximales Anzugsdrehmoment	150 Nm

Gesamtlänge L	85 mm
Schlüsselweite	30 mm
Bohrungseigenschaft	ohne Bohrung
Anzugsbolzen-Norm	MAS 403
Produktart	Anzugsbolzen

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308825 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50