



Fließbohr-Sortiment Standard inklusive Gewindeformer, für Gewinde M: M6-M10



Bestelldaten

Bestellnummer	082721 M6-M10
GTIN	2050001740076
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Beschreibung:

Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

Vorteil:

- **Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmutter).**
- **Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmutter.**
- **Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.**
- **Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).**

Inhalt:

je 1 Fließbohrer und Gewindeformer: Gr. M6; M8; M10

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Sortimente für Sonderanwendungen (z.B. für dünne Bleche) auf Anfrage lieferbar. **Passende Gewindeformer siehe Nr. 139115 ff.**

Technische Beschreibung

für Gewinde M	M6-M10
---------------	--------

Produktart

Fließbohrer

Zubehör

Fließbohrer Standard (mit Kragen) für Gewinde M M8

082730 M8

Fließbohrer Standard (mit Kragen) für Gewinde M M6

082730 M6

Fließbohrer Standard (mit Kragen) für Gewinde M M10

082730 M10