

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T304 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Spanbrecher	VS

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen