

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**



## Bestelldaten

Bestellnummer	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DNMG 110404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen