



Kernbohrmaschine, Typ: 727043



Bestelldaten

Bestellnummer	076520 727043
GTIN	4014586872902
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.**
- **Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.**
- **Komfort-Magnethaltekraftanzeige.**
- **Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).**
- **Gewichtsoptimierte Konstruktion.**

2-Gang Magnet-Kernbohrmaschinen

- **Seitenwechselbares Vorschubrad.**
- **Erhöhte Magnethaltekraft.**
- **5-stufige Drehzahleinstellung und Drehzahl Speicher.**

Leistungsstarke Kernbohrmaschine für universelles und effizientes Arbeiten in der Werkstatt.

MK3-Schaft und **Feinjustierung** zur präzisen Ausrichtung bei eingeschaltetem Magnetfuß.

Lieferumfang:

Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurring, 1x Zentrierstift, Spänehaaken, Koffer.

Sonderzubehör:

Auf Anfrage.

Hinweis:

HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewicht	16,1 kg
Herstellerbezeichnung	KBM65U
maximaler Senk-Ø	50 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	120 - 240 min ⁻¹
Arbeitshub	145 mm
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	12 - 65 mm
Höhe	770 mm
maximaler Reib-Ø	25 mm
Werkzeugaufnahme Form	QuickIN / MK3
Breite	198 mm
Leistungsaufnahme	1300 W
Netzspannung	230 V
Drehzahlbereich 2. Gang	260 - 520 min ⁻¹
Breite Magnetfuß	95 mm
Länge	320 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	25 mm
Länge Magnetfuß	205 mm
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M20 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

Zubehör

Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
--	-----------

Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15