


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410R, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160410R HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Eckenradius	1 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanleitstufe	2,2 mm
Sorte	HB7120-1

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen