

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen