

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7140-1

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen