

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120412 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen