

mato

Lube-Shuttle® Druckluft-Fettpresse, 400 g



Bestelldaten

Bestellnummer	083587
GTIN	4016553037307
Artikelklasse	08H

Beschreibung

Ausführung:

Einhand-Druckluftfettpressen mit hervorragender Balance. **Einzelschuss-System zur optimalen Fettkontrolle (1 cm³ / Hub)**, Druckübersetzung 1:60.

Befüllung mit Lube-Shuttle®-Kartuschen (Inhalt: 400 g).

Geeignet für Fette bis NLGI Klasse 3 und sehr kalte Temperaturen.

Lieferumfang:

Inklusive Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Technische Beschreibung

Arbeitsdruck	400 bar
Prüfdruck	800 bar
Anschlussgewinde Schlauch	R1/8 Zoll
Betriebsbereich Druckluftversorgung	3 - 8 bar
Energieversorgung	Druckluftbetrieben
Produktnamensattribut	400 g
Produktart	Fettpresse

Zubehör

Düsenrohr mit Universalmundstück Anschlussgewinde 1/8	083583 1/8
Düsenrohr mit Spitzmundstück Anschlussgewinde 1/8	083584 1/8
Panzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück Anschlussgewinde 1/8	083586 1/8
Panzerschlauch mit Schiebekupplung Anschlussgewinde 1/8	083588 1/8
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück Anschlussgewinde 1/8	083589 1/8
4-Backen-Hydraulik-GreifmundstücksafeLOCK Anschlussgewinde 1/8	083596 1/8