

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1



Bestelldaten

Bestellnummer	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p: 0,3 - 2,5 mm Vorschub f: 0,15 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a _p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U

Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	НМ
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen