


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405R, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160405R HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Eckenradius	0,5 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanleitstufe	2,2 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VM

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen