

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Vorschub $f$	0,25 - 0,8 mm/U
Sorte	HB7120-1
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VG
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 9 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen