

Garant
KNUX 160410L, Sorte: HB7140-1


Bestelldaten

Bestellnummer	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160410L HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VG

Spanleitstufe: 3,2 mm

 Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 210 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1 mm
Spanbrecher	VG
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7140-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 210 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanleitstufe	3,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen