

**Garant**
**Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-A 63 A = 120, Spann-Ø D1: 6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308318 6
GTIN	4045197480606
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**
- **Schlanke Bauform (3°-Kontur).**

**Wuchtgüte 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.** Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

**Verwendung:**

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Außen-Ø D	22 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893

Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

## Zubehör

Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Unterbauschrank	354290