

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1



Bestelldaten

Bestellnummer	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M

Spanbrecher	VS
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen