

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TNMG 160404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen