

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1

**Bestelldaten**

Bestellnummer	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Sorte	HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen