

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VS

Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen