

**Garant**
**ER-Spannzangenfutter, PSC 63 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 40**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308515 40
GTIN	4045197471635
Artikelklasse	31C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

**Lieferumfang:**

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434. ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885 und 309893.

Innenkühlung: ja

Spannbereich: 3 - 26 mm

Auskraglänge A-Maß: 65 mm

Außen-Ø D: 63 mm

Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610: 40

**Technische Beschreibung**

Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610	40
--	----

für ER-Spannzangen	40
Spannbereich	3 - 26 mm
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Außen-Ø D	63 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	3-26 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Innenkühlung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

---

## Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40	309680 40
---	-----------