

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm

Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen