

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1



Bestelldaten

Bestellnummer	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7140-1 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HB7140-1
 Spanbrecher: VM
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen