

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VNMG 160408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7140-1
Vorschub $f$	0,05 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Spanbrecher	VS
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen