

Garant**Schnellwechsel-Einsatz für Gewindeschneidfutter MLA, für ER-Spannzangen-Größe: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	338120 16
GTIN	4045197336170
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Passend für:**

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter MLA mit Minimal-Längenausgleich Nr. 338100 – 338121.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen, siehe Nr. 309399– 309447.

Technische Beschreibung

Ø d	20 mm
für Spannzangen ER	16 mm
Spannbereich Ø D ₁	2 - 10 mm
für Schneidbereich	M3 – M12
Auskraglänge L	24 mm
Außen-Ø D	28 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610	16
maximales Anzugsmoment	60 Nm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz

