

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 160608 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 210 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 210 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Spanbrecher	VG
Sorte	HB7140-1

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen